

PRELUNGITOARE CU PRIZE

Prezentare generala:

Prelungitoarele cu prize multiple Shucko, cu protectie pentru copii, se compun din urmatoarele parti:

- fise (stecker) de alimentare;
- cordon de alimentare;
- carcasa cu prize multiple;

Fisa de alimentare si prizele multiple sunt prevazute cu contacte pentru nulul de protectie.

Dupa sectiunea conductoarelor care compun cordonul de alimentare sunt disponibile prelungitoare cu cordon flexibil de 3x1mm² sau de 3x1,5mm².

Caracteristici tehnice: Generale

Standard	EN 60320, EN 60799
Tensiune nominala	230 V ~
Sectiune cablu – Curent nominal Putere	3x1 mm – 10 A – 2000 W 3x1.5 mm – 16 A – 3500 W
Tip priza	Shuko (standard german)
Grad de protectie	IP 20

Nr. Crt.	Cod	Denumire	Nr. prize shuko	Sectiune cablu	Lungime cablu	Cu obturatoare (protectie copii)	Cu intrerupator
1.	MF0012-03420	Prelungitor	3	3x1 mm	1.5 m	nu	nu
2.	MF0012-03421	Prelungitor	3	3x1 mm	3 m	nu	nu
3.	MF0012-03422	Prelungitor	3	3x1 mm	5 m	nu	nu
4.	MF0012-03424	Prelungitor	4	3x1 mm	1.5 m	nu	nu
5.	MF0012-03425	Prelungitor	4	3x1 mm	3 m	nu	nu
6.	MF0012-03426	Prelungitor	4	3x1 mm	5 m	nu	nu
7.	MF0012-03428	Prelungitor	5	3x1 mm	1.5 m	nu	nu
8.	MF0012-03429	Prelungitor	5	3x1 mm	3 m	nu	nu
9.	MF0012-03430	Prelungitor	5	3x1 mm	5 m	nu	nu
10.	MF0012-03432	Prelungitor	6	3x1 mm	1.5 m	nu	nu
11.	MF0012-03433	Prelungitor	6	3x1 mm	3 m	nu	nu
12.	MF0012-03434	Prelungitor	6	3x1 mm	5 m	nu	nu
13.	MF0012-03454	Prelungitor	3	3x1.5 mm	1.5 m	nu	nu
14.	MF0012-03455	Prelungitor	3	3x1.5 mm	3 m	nu	nu
15.	MF0012-03456	Prelungitor	3	3x1.5 mm	5 m	nu	nu
16.	MF0012-03458	Prelungitor	4	3x1.5 mm	1.5 m	nu	nu
17.	MF0012-03459	Prelungitor	4	3x1.5 mm	3 m	nu	nu

18.	MF0012-03460	Prelungitor	4	3x1.5 mm	5 m	nu	nu
19.	MF0012-03462	Prelungitor	5	3x1.5 mm	1.5 m	nu	nu
20.	MF0012-03463	Prelungitor	5	3x1.5 mm	3 m	nu	nu
21.	MF0012-03464	Prelungitor	5	3x1.5 mm	5 m	nu	nu
22.	MF0012-03466	Prelungitor	6	3x1.5 mm	1.5 m	nu	nu
23.	MF0012-03467	Prelungitor	6	3x1.5 mm	3 m	nu	nu
24.	MF0012-03468	Prelungitor	6	3x1.5 mm	5 m	nu	nu
25.	MF0012-03478	Prelungitor	3	3x1 mm	1.5 m	da	nu
26.	MF0012-03479	Prelungitor	3	3x1 mm	3 m	da	nu

27.	MF0012-03480	Prelungitor	3	3x1 mm	5 m	da	nu
28.	MF0012-03481	Prelungitor	3	3x1 mm	7 m	da	nu
29.	MF0012-034815	Prelungitor	3	3x1 mm	10 m	da	nu
30.	MF0012-03482	Prelungitor	4	3x1 mm	1.5 m	da	nu
31.	MF0012-03483	Prelungitor	4	3x1 mm	3 m	da	nu
32.	MF0012-03484	Prelungitor	4	3x1 mm	5 m	da	nu
33.	MF0012-03486	Prelungitor	5	3x1 mm	1.5 m	da	nu
34.	MF0012-03487	Prelungitor	5	3x1 mm	3 m	da	nu
35.	MF0012-03488	Prelungitor	5	3x1 mm	5 m	da	nu
36.	MF0012-03490	Prelungitor	6	3x1 mm	1.5 m	da	nu
37.	MF0012-03491	Prelungitor	6	3x1 mm	3 m	da	nu
38.	MF0012-03492	Prelungitor	6	3x1 mm	5 m	da	nu
39.	MF0012-03503	Prelungitor	3	3x1.5 mm	1.5 m	da	nu
40.	MF0012-03504	Prelungitor	3	3x1.5 mm	3 m	da	nu
41.	MF0012-03505	Prelungitor	3	3x1.5 mm	5 m	da	nu
42.	MF0012-03506	Prelungitor	3	3x1.5 mm	7 m	da	nu
43.	MF0012-035065	Prelungitor	3	3x1.5 mm	10 m	da	nu
44.	MF0012-03507	Prelungitor	4	3x1.5 mm	1.5 m	da	nu
45.	MF0012-03508	Prelungitor	4	3x1.5 mm	3 m	da	nu
46.	MF0012-03509	Prelungitor	4	3x1.5 mm	5 m	da	nu
47.	MF0012-03511	Prelungitor	5	3x1.5 mm	1.5 m	da	nu
48.	MF0012-03512	Prelungitor	5	3x1.5 mm	3 m	da	nu
49.	MF0012-03513	Prelungitor	5	3x1.5 mm	5 m	da	nu
50.	MF0012-03515	Prelungitor	6	3x1.5 mm	1.5 m	da	nu
51.	MF0012-03516	Prelungitor	6	3x1.5 mm	3 m	da	nu
52.	MF0012-03517	Prelungitor	6	3x1.5 mm	5 m	da	nu
53.	MF0012-03528	Prelungitor	3	3x1 mm	1.5 m	nu	da
54.	MF0012-03529	Prelungitor	3	3x1 mm	3 m	nu	da
55.	MF0012-03530	Prelungitor	3	3x1 mm	5 m	nu	da
56.	MF0012-03532	Prelungitor	4	3x1 mm	1.5 m	nu	da
57.	MF0012-03533	Prelungitor	4	3x1 mm	3 m	nu	da
58.	MF0012-03534	Prelungitor	4	3x1 mm	5 m	nu	da
59.	MF0012-03536	Prelungitor	5	3x1 mm	1.5 m	nu	da
60.	MF0012-03537	Prelungitor	5	3x1 mm	3 m	nu	da
61.	MF0012-03538	Prelungitor	5	3x1 mm	5 m	nu	da
62.	MF0012-03540	Prelungitor	6	3x1 mm	1.5 m	nu	da
63.	MF0012-03541	Prelungitor	6	3x1 mm	3 m	nu	da
64.	MF0012-03542	Prelungitor	6	3x1 mm	5 m	nu	da
65.	MF0012-03553	Prelungitor	3	3x1.5 mm	1.5 m	nu	da
66.	MF0012-03554	Prelungitor	3	3x1.5 mm	3 m	nu	da

67.	MF0012-03555	Prelungitor	3	3x1.5 mm	5 m	nu	da
68.	MF0012-03557	Prelungitor	4	3x1.5 mm	1.5 m	nu	da
69.	MF0012-03558	Prelungitor	4	3x1.5 mm	3 m	nu	da
70.	MF0012-03559	Prelungitor	4	3x1.5 mm	5 m	nu	da
71.	MF0012-03561	Prelungitor	5	3x1.5 mm	1.5 m	nu	da
72.	MF0012-03562	Prelungitor	5	3x1.5 mm	3 m	nu	da
73.	MF0012-03563	Prelungitor	5	3x1.5 mm	5 m	nu	da
74.	MF0012-03565	Prelungitor	6	3x1.5 mm	1.5 m	nu	da
75.	MF0012-03566	Prelungitor	6	3x1.5 mm	3 m	nu	da
76.	MF0012-03567	Prelungitor	6	3x1.5 mm	5 m	nu	da
77.	MF0012-03578	Prelungitor	3	3x1 mm	1.5 m	da	da
78.	MF0012-03579	Prelungitor	3	3x1 mm	3 m	da	da
79.	MF0012-03580	Prelungitor	3	3x1 mm	5 m	da	da
80.	MF0012-03582	Prelungitor	4	3x1 mm	1.5 m	da	da
81.	MF0012-03583	Prelungitor	4	3x1 mm	3 m	da	da
82.	MF0012-03584	Prelungitor	4	3x1 mm	5 m	da	da
83.	MF0012-03586	Prelungitor	5	3x1 mm	1.5 m	da	da
84.	MF0012-03587	Prelungitor	5	3x1 mm	3 m	da	da
85.	MF0012-03588	Prelungitor	5	3x1 mm	5 m	da	da
86.	MF0012-03590	Prelungitor	6	3x1 mm	1.5 m	da	da
87.	MF0012-03591	Prelungitor	6	3x1 mm	3 m	da	da
88.	MF0012-03592	Prelungitor	6	3x1 mm	5 m	da	da
89.	MF0012-03603	Prelungitor	3	3x1.5 mm	1.5 m	da	da
90.	MF0012-03604	Prelungitor	3	3x1.5 mm	3 m	da	da
91.	MF0012-03605	Prelungitor	3	3x1.5 mm	5 m	da	da
92.	MF0012-03607	Prelungitor	4	3x1.5 mm	1.5 m	da	da
93.	MF0012-03608	Prelungitor	4	3x1.5 mm	3 m	da	da
94.	MF0012-03609	Prelungitor	4	3x1.5 mm	5 m	da	da
95.	MF0012-03611	Prelungitor	5	3x1.5 mm	1.5 m	da	da
96.	MF0012-03612	Prelungitor	5	3x1.5 mm	3 m	da	da
97.	MF0012-03613	Prelungitor	5	3x1.5 mm	5 m	da	da
98.	MF0012-03615	Prelungitor	6	3x1.5 mm	1.5 m	da	da
99.	MF0012-03616	Prelungitor	6	3x1.5 mm	3 m	da	da
100.	MF0012-03617	Prelungitor	6	3x1.5 mm	5 m	da	da
101.	MF0012-03640	Prelungitor	1	3x1.5 mm	5	da	nu
102.	MF0012-03641	Prelungitor	1	3x1.5 mm	10	da	nu
103.	MF0012-03642	Prelungitor	1	3x1.5 mm	15	da	nu
104.	MF0012-03643	Prelungitor	1	3x1.5 mm	20	da	nu
105.	MF0012-03644	Prelungitor	1	3x1.5 mm	25	da	nu
106.	MF0012-03645	Prelungitor	1	3x1.5 mm	30	da	nu
107.	MF0012-03646	Prelungitor	1	3x1.5 mm	35	da	nu
108.	MF0012-03647	Prelungitor	1	3x1.5 mm	40	da	nu
109.	MF0012-03648	Prelungitor	1	3x1.5 mm	45	da	nu
110.	MF0012-03649	Prelungitor	1	3x1.5 mm	50	da	nu

Instructiuni de utilizare:

- Prelungitorul este functional dupa introducerea fisei in priza.
- Protectia pentru copii este realizata prin existenta unor jaluzele in dreptul orificiilor de acces ale prizelor. Jaluzelele se deschid numai prin introducerea simultana a pinilor fisei de alimentare in

priza respectiva. In acest fel nu este permis accesul accidental al sarmelor sau al altor conductoare metalice, in bornele prizelor.

ATENTIE!

- Este interzisa utilizarea prelungitoarelor in medii cu temperatura ridicata, in medii umede sau uleioase;
- Utilizarea prelungitoarelor se face in zone ferite de actiunea rozatoarelor si in zone ferite de socuri mecanice;
- Este interzis ca suma puterii consumatorilor sa depaseasca puterea maxima admisa a prelungitorului.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic. Pe punga individual se aplica eticheta de identificare.
- Mai multe pungi cu prelungitoare sunt introduse in cutii din carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.